



Certificat N°: 9603-3523

Titulaire du certificat: Etertub AG Thomas Nef
Grabenstrasse 16, CH-8865 Bilten

Sur la base du règlement ZW101 „Conditions générales de l'organisme de certification eau SVGW“ SVGW accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Chambres d'eau et creusés de captage
Désignation: Etertub PE
Types: Puits de captage en PE: QS630, QS800, QS1000;
Salles de captation en PE, avec accès par dôme (accès par le haut):
D-1200-De-X, D-1500-De-X, D-1800-De-X, D-2000-De-X, D-2300-De-X,
D-2500-De-X, D-2600-De-X, D-3000-De-X, D-3500-De-X;
Salles de captation en PE, avec accès en façade (accès de côté):
D-1200-Fe-X, D-1500-Fe-X, D-1800-Fe-X, D-2000-Fe-X, D-2300-Fe-X,
D-2500-Fe-X, D-2600-Fe-X, D-3000-Fe-X, D-3500-Fe-X;
X = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nombre d'entrées sources, Maximum selon le diamètre;
X = 0 Pas de partition

DN: 630...3500 PN: - tmax: - °C

Base de certification: SVGW ZW105/2 (01/22)

Validité: 31.10.2030

Conditions (C) / Remarques (R):

- (C) Une entrée verticale doit avoir un diamètre d'au moins 800 mm de largeur libre.
- (C) Une entrée frontale doit avoir une hauteur de 2 000 mm et une largeur de 800 mm.
- (R) Les dispositions de la directive SVGW W10 doivent être respectées pour l'utilisation des puits de captage.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par SVGW et à y apposer la marque de conformité de SVGW ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
Organisme de certification eau

Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 02.02.2026

Rubrique: Chambres d'eau et creusés de captage

Désignation: Etertub PE

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Métronologie
Puits de captage en PE:								
Puit de captage QS630	630	-	-	-	-	-	9	-
Puit de captage QS800	800	-	-	-	-	-	9	-
Puit de captage QS1000	1000	-	-	-	-	-	9	-
Salles de captation en PE, avec accès par dôme (accès par le haut):								
Salle de captation D-1200-De-X	1200	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-1500-De-X	1500	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-1800-De-X	1800	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2000-De-X	2000	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2300-De-X	2300	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2500-De-X	2500	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2600-De-X	2600	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-3000-De-X	3000	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-3500-De-X	3500	-	-	-	-	-	9	-
Salles de captation en PE, avec accès en façade (accès de côté):								
Salle de captation D-1200-Fe-X	1200	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-1500-Fe-X	1500	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-1800-Fe-X	1800	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2000-Fe-X	2000	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2300-Fe-X	2300	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2500-Fe-X	2500	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-2600-Fe-X	2600	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-3000-Fe-X	3000	-	-	-	-	-	9	-
Salle de captation D-3500-Fe-X	3500	-	-	-	-	-	9	-
X = 1, 2, 3, 4, 5 etc. Nombre d'entrées sources								
X = 0 Pas de partition								